



S.C. ROFRACO INTERNATIONAL S.R.L.

Depozit/Showroom: Bucuresti, Sos. Fundeni 252F, sect. 2, 022328

Mobil/Whatsapp: 0744.370.560; 0747.169.400

Telefon fix comenzi: 031.405.9163

E-mail: office@rofraco.ro

CARACTERISTICI TEHNICE SI NORME DE UTILIZARE PENTRU MECANISME MODEL SUSY=3 PIEGHE PENTRU CANAPELE EXTENSIBILE

Structura din teava FE360 si elemente din tabla stantata P11.

Vopsire cu pulberi in camp electrostatic si uscare in cuptor.

Mecanism cu 3 tronsoane si suprafata de dormit din panouri plasa electrosudata vopsita in camp electrostatic si uscata in cuptor sau lamele elastice din fag stratificat.

Aceste mecanisme au fost create pentru:

- a putea fi usor de adaptat la diverse modele de canapele extensibile;
 - a obtine intotdeauna un pat confortabil, ce poate fi utilizat frecvent, dar nu pentru uz cotidian continuu.
- Pentru a obtine o buna miscare de deschidere respectiv inchidere a mecanismului montat, indiferent de dimensiunea acestuia, constructiv au fost necesare diverse parghii si noduri care reduc rezistenta mecanismului la miscari bruste si sub greutate.

De aceea:

Mecanismele trebuie utilizate numai pentru scopul pentru care au fost create, adica sedere in pozitia sezut cand mecanismul este pliat sau in pozitia culcat cand mecanismul este extins. Este interzis a se sari sau a se sta in picioare atat pe mecanismul extins cat si atunci cand acesta este pliat.

In momentul in care mecanismul urmeaza a fi pliat (inchis), constructiv acesta are un spatiu interior creat numai pentru salteaua cu care a fost prevazut. De aceea este interzis a se lasa inaintea perne, plapumi, paturi sau altele de acest gen, care necesita un volum mai mare si forteaza sistemul de parghii.

La extinderea mecanismului, este interzis a se trage de piciorul de fata. Mecanismul trebuie extins exclusiv tragand de bara de fata special montata pentru aceasta operatiune. Cand mecanismul ajunge in pozitie orizontala, adica deasupra lazii in care a fost depozitat, abea atunci incepe procesul de extindere/depliere mecanism prin tragere succesiva de piciorul de fata si apoi rama mecanism. Daca acest procedeu nu este urmat, mecanismul isi pierde garantia.

Mecanismele mentionate au fost fabricate pentru a rezista la o greutate corporala maxima de circa:

	In pozitia culcat	In pozitia sezut
• 3 Pieghe latime 1720/1620 mm -	77 kg x 2 pers adulte;	90 kg x 2 pers adulte;
• 3 Pieghe latime 1520/1420 mm -	75 kg x 2 pers adulte;	90 kg x 2 pers adulte;
• 3 Pieghe latime 1320/1220 mm -	75 kg adult+30 Kg copil;	90 kg adult+30 kg copil;
• 3 Pieghe latime 1120/1020 mm -	70 kg adult + 20 kg copil;	90 kg adult+20 kg copil;
• 3 Pieghe latime 920/ 810 mm -	70 kg adult;	90 kg adult.

Mecanismele se monteaza in cadru la o inaltime de 80 mm de la podea. Orice abatere de la aceasta inaltime duce la o extindere incorecta a mecanismului si fortarea niturilor.

Precizam ca numai respectand aceste conditii garantia produsului este valabila.